

fetra[®]
....**Cărucior rabatabil, Tip: 3100****Date comandă**

Numărul de comandă	919808 3100
GTIN	4017976031002
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Cadru din țevă de oțel cu mâner rabatabil, 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână).
Platformă din tablă de oțel presată, cu strat antialunecare lipit. Anvelope din cauciuc.

Standard:**EN 1757-3****Culoare:**

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Înălțime rabatat	240 mm
Greutate	12,5 kg
Înălțimea platformei de încărcare	150 mm
Tip	3100
Ø roții	100 mm

Adâncime rabatat	495 mm
Capacitate portantă maximă	150 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime rabatat	760 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățimea platformei de încărcare	740 mm
Materialul roții	Cauciuc masiv
Standard	EN 1757-3
Adâncimea platformei de încărcare	480 mm
Tip produs	Cărucior rabatabil