

fetra[®]
....**Masă mobilă cu 3 platforme de încărcare, Tip: 2752****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 919840 2752 |
| GTIN | 4017976021317 |
| Clasa articolului | 96F |

Descriere**Execuție:**

Țeavă de oțel sudată, plăci din blat de lemn cu suprafață de decor de fag, așezate pe cadrul unghiular din oțel, margine de 12 mm înălțime, împotriva alunecării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) și anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------|
| Capacitate portantă pe platforma mijlocie | 80 kg |
| Ø roții | 125 mm |
| Materialul roții | TPE |
| Standard | EN 1757-3 |

| | |
|---|-------------|
| Lățimea platformei de încărcare | 1000 mm |
| Capacitate portantă pe platforma superioară | 80 kg |
| Adâncime | 611 mm |
| Adâncimea platformei de încărcare | 600 mm |
| Greutate | 49 kg |
| Număr de roți fixe fără frână | 2 |
| Înălțime platformă de încărcare inferioară | 200 mm |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 |
| Înălțime platformă de încărcare superioară | 820 mm |
| Înălțime | 1040 mm |
| Lățime | 1135 mm |
| Tip | 2752 |
| Capacitate portantă maximă | 300 kg |
| Înălțime platformă de încărcare mijlocie | 510 mm |
| Tip produs | Mese mobile |