

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 2400B****Date comandă**

Numărul de comandă	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Clasa articolului	96F

**Descriere****Execuție:**

Construcție sudată din oțel. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu mecanism de blocare), cu anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile. Platforme din tablă de oțel **coplanare** cu cadrul.

**Standard:****EN 1757-3****Culoare:**

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Materialul roții	TPE
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Lățime	1047 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Ø roții	160 mm
Standard	EN 1757-3

Tip	2400B
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime platformă de încărcare superioară	860 mm
Capacitate portantă maximă	500 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Adâncime	509 mm
Greutate	45 kg
Înălțime	860 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	228 mm
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Tip produs	Mese mobile