

fetra[®]
....**Cărucior cu patru pereți, Tip: 1552****Date comandă**

Numărul de comandă	919877 1552
GTIN	4017976015521
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Cărucior cu patru pereți, cu un perete longitudinal **detașabil**. Platformă din plăci de lemn cu suprafață de decor de faș, construcție sudată din oțel, 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:**EN 1757-3****Culoare:**Albastru briliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Ø roții	200 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Tip	1552
Lățime	1180 mm

Materialul roții	TPE
Înălțimea platformei de încărcare	270 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Înălțime	990 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Greutate	45 kg
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Adâncime	709 mm
Tip produs	Cărucior cu patru pereți