

**Cărucior rabatabil, Tip: 3101****Date comandă**

Numărul de comandă	919808 3101
GTIN	4017976031019
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Cadru din țevă de oțel cu mâner rabatabil, 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână). Platformă din tablă de oțel presată, cu strat antialunecare lipit. Anvelope din cauciuc.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Ø roții	125 mm
Adâncime rabatat	630 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime rabatat	920 mm

Greutate	18,5 kg
Tip	3101
Capacitate portantă maximă	250 kg
Înălțime rabatată	275 mm
Înălțimea platformei de încărcare	185 mm
Lățimea platformei de încărcare	910 mm
Materialul roții	Cauciuc masiv
Standard	EN 1757-3
Adâncimea platformei de încărcare	610 mm
Tip produs	Cărucior rabatabil