

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 8/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260707 8/09
GTIN	4045197937476
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	60 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 23
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	13,25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	21 mm
Mărime coadă	8 mm
Cod ISO Suport	SSSCR/L 0808D09
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500