

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 10/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260706 10/09
GTIN	4045197937445
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	14,25 mm
Mărime coadă	10 mm
Lungimea totală L	70 mm
Cod ISO Suport	SSSCR/L 1010E09
Lungime cap L ₁	21 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 23
Mărimea plăcuței	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
