

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 8/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260706 8/09
GTIN	4045197937452
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Lungimea totală L	60 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 23
Cod ISO Suport	SSSCR/L 0808D09
Lungime cap L <sub>1</sub>	21 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	13,25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500

---