

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Cărucior de transport, Tip: 1115L****Date comandă**

Numărul de comandă	919900 1115L
GTIN	4017976011158
Clasa articolului	96F

**Descriere****Execuție:**

Cadre de țevi sudate, rezistente la uzură, **mânere de siguranță** din plastic. Din tablă de oțel cu palet din tablă de oțel. Echipare cu anvelope pneumatice pe jante din plastic cu rulmenți pe role.

**Culoare:**

Albastru brilliant RAL5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Lungime suprafață palet	150 mm
Lățime	590 mm
Ø roții	260 mm
Greutate	12 kg
Tip	1115L
Capacitate portantă	250 kg
Lățime suprafață palet	400 mm

Materialul roții	Echipare cu anvelope
Înălțime	1150 mm
Tip produs	Cărucior de transport