

fetra[®]
....**Cărucior cu patru pereți, Tip: 1553****Date comandă**

Numărul de comandă	919877 1553
GTIN	4017976015538
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Cărucior cu patru pereți, cu un perete longitudinal **detașabil**. Platformă din plăci de lemn cu suprafață de decor de faș, construcție sudată din oțel, 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:**EN 1757-3****Culoare:**Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Înălțime	990 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Tip	1553
Ø roții	200 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2

Materialul roții	TPE
Greutate	53 kg
Lățimea platformei de încărcare	1200 mm
Înălțimea platformei de încărcare	270 mm
Lățime	1380 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Adâncimea platformei de încărcare	800 mm
Adâncime	809 mm
Tip produs	Cărucior cu patru pereți