



Cărucior rabatabil, Tip: KW1



Date comandă

Numărul de comandă	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Cadru din țevă de oțel cu mâner rabatabil, 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână).
Platformă din blat de lemn. Anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Lățime rabatat	815 mm
Tip	KW1
Înălțime rabatat	285 mm
Înălțimea platformei de încărcare	205 mm
Capacitate portantă maximă	250 kg

Număr de roți fixe fără frână	2
Adâncime rabatat	470 mm
Greutate	15 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Ø roții	125 mm
Lățimea platformei de încărcare	720 mm
Materialul roții	TPE
Standard	EN 1757-3
Adâncimea platformei de încărcare	450 mm
Tip produs	Cărucior rabatabil