

Pompă hidraulică manuală cu furtun de înaltă presiune în cutie de tablă



Date comandă

Numărul de comandă	834700
GTIN	2050000995675
Clasa articolului	86C

Descriere

Execuție:

Pompă hidraulică manuală cu putere a presiunii până la cca. 600 bari, cu furtun de înaltă presiune (lung de 1000 mm) și cilindru hidraulic (cu filet UNF 3/4–16 recomandat pentru bolțul de tracțiune Cod 834070).

Performanțe de ștanțare: Pentru poanson rotund și pentru poanson cu fisurare pentru perforarea tablei până la Ø 80 / grosime 3 mm / OL 37, respectiv la grosime mică a materialului și rezistență corespunzător mai mare. **Geantă LxIxH: 370x220x150 mm.**

Aplicație:

Pentru acționarea poansoanelor de tablă.

Notă:

La pompele hidraulice pentru poansoanele rotunde pentru perforarea tablei **comandați bolțurile de tracțiune necesare Cod 834070!**

Descriere tehnică

Lungime cutie	370 mm
Lățimea cutiei	220 mm
Înălțimea cutiei	130 mm

Tip produs

Sculă de perforat și sculă de ștanțat

Accesorii

Bolț de tracțiune Ø bolțurilor de tracțiune x lungimea totală 19X135 mm	833360 19X135
Furtun hidraulic	833440
Bolț de tracțiune cu șaibă pentru poanson rotund de tablă Tip 2	834070 2
Bolț de tracțiune cu șaibă pentru poanson rotund de tablă Tip 1	834070 1
Set de piese de schimb pentru scule hidraulice Cod 834700 Tip 1	833420 1
Set de piese de schimb pentru scule hidraulice Cod 834700 Tip 3	833420 3
Bolț de tracțiune cu șaibă pentru poanson rotund de tablă Tip 3	834070 3
Șurub de întindere individual Ø bolțurilor de tracțiune x lungimea totală 9,5X75 mm	833410 9,5X75
Cilindru hidraulic	833430
Set de piese de schimb pentru scule hidraulice Cod 834700 Tip 4	833420 4
Set de piese de schimb pentru scule hidraulice Cod 834700 Tip 2	833420 2
Bolț de tracțiune cu șaibă pentru poanson rotund de tablă Tip 4	834070 4