

fetra[®]
...**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare până la 1200 kg, Tip: 12402****Date comandă**

Numărul de comandă	919865 12402
GTIN	4017976124025
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platforme din placaj de lemn, rezistent la apă, cu placă antialunecare serigrafică. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope din cauciuc elastic de înaltă calitate (200×50 mm) în gri-albastru, nu lasă urme și rulmenți pe role.

Standard:**EN 1757-3****Culoare:**Albastru brillant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Înălțime platformă de încărcare superioară	925 mm
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Adâncime	700 mm
Tip	12402
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Capacitate portantă maximă	1200 kg

Capacitate portantă pe platforma superioară	500 kg
Ø roții	200 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	283 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime	925 mm
Standard	EN 1757-3
Lățime	1210 mm
Greutate	67 kg
Materialul roții	Cauciuc masiv elastic
Tip produs	Mese mobile