



Cărucior cu niveluri cu 4 platforme de încărcare, Tip: 8311



Date comandă

Numărul de comandă	919880 8311
GTIN	4017976083117
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, pereți frontali cu contrafișe tubulare verticale la intervale de 130 mm. Platforme din plăci din blat de lemn cu suprafață de decor din fag. Rafturi reglabile la intervale de 100 mm. Raftul cel mai de jos nu este reglabil. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu blocaj), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Materialul roții	TPE
Ø roții	200 mm
Mâner de împingere	da

Număr de roți fixe fără frână	2
Capacitate portantă totală	600 kg
Înălțime platformă de încărcare 3	1069 mm
Greutate	73 kg
Lățime	1169 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Standard	EN 1757-3
Înălțime platformă de încărcare 2	669 mm
Capacitate portantă per raft	90 kg
Înălțime platformă de încărcare 4	1469 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Înălțime platformă de încărcare 1	269 mm
Înălțime	1800 mm
Tip	8311
Intervale de reglare pe înălțime	100 mm
Adâncime	609 mm
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	100 mm
Tip produs	Cărucioare cu niveluri