

**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 2402B****Date comandă**

Numărul de comandă	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată din oțel. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu mecanism de blocare), cu anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile. Platforme din tablă de oțel **coplanare** cu cadrul.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brillant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Număr de role de ghidaj cu frână	2
Capacitate portantă maximă	600 kg
Ø roții	200 mm
Tip	2402B
Număr de roți fixe fără frână	2
Standard	EN 1757-3

Înălțime platformă de încărcare inferioară	270 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Materialul roții	TPE
Înălțime	900 mm
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Adâncime	709 mm
Greutate	61 kg
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Lățime	1197 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	900 mm
Tip produs	Mese mobile