

**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 2403B****Date comandă**

Numărul de comandă	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Clasa articolului	96F

**Descriere****Execuție:**

Construcție sudată din oțel. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu mecanism de blocare), cu anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile. Platforme din tablă de oțel **coplanare** cu cadrul.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Culoare:**

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Materialul roții	TPE
Adâncime	809 mm
Înălțime	900 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg

Adâncimea platformei de încărcare	800 mm
Lățime	1397 mm
Lățimea platformei de încărcare	1200 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	270 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	900 mm
Ø roții	200 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Tip	2403B
Greutate	78 kg
Standard	EN 1757-3
Tip produs	Mese mobile