

**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 2496****Date comandă**

Numărul de comandă	919860 2496
GTIN	4017976502496
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platforme din blat de lemn cu suprafață de decor de fag. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Materialul roții	TPE
Lățime	737 mm
Standard	EN 1757-3
Înălțime platformă de încărcare inferioară	228 mm
Adâncime	609 mm

Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Capacitate portantă maximă	500 kg
Lățimea platformei de încărcare	600 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Greutate	32 kg
Ø roții	160 mm
Tip	2496
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime platformă de încărcare superioară	860 mm
Înălțime	860 mm
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Tip produs	Mese mobile