

**Garant****WN.G 060408, Categorie: HB7410-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	252064 HB7410-1
GTIN	4045197937766
Clasa articolului	21G

### Descriere

WN.G 060408 HB7410-1 Categorie: HB7410-1

Sfărâmător de așchii: TAM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 90 m/min

### Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7410-1
Sfărâmător de așchii	TAM
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	Ti
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 90 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Condiție de tăiere	continuuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNGG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire