

**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 4820****Date comandă**

Numărul de comandă	919870 4820
GTIN	4017976048208
Clasa articolului	96F

**Descriere****Execuție:**

Construcție sudată din oțel, **tăvi impermeabile la ulei**. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile. **Tăvi impermeabile la ulei** cu margine înaltă de **40 mm**.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Culoare:**

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Număr de role de ghidaj cu frână	2
Tip	4820
Număr de roți fixe fără frână	2
Materialul roții	TPE
Capacitate portantă maximă	400 kg

Lățime	1021 mm
Înălțime	870 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	207 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Greutate	36 kg
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Ø roții	160 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	829 mm
Standard	EN 1757-3
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Adâncime	500 mm
Tip produs	Mese mobile