

Garant**Mandrină scurtă Forma AD, BT 40, Gama de prindere: 0,5-13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303171 0,5-13
GTIN	4045197937957
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Design subțire.**
- **Transfer precis al lichidului de răcire la scule cu RI.**
- **Cupluri optime pe sculă.**

Cu răcire interioară până la max. 50 bari.

Livrare:

Inclusiv cu **cheie de strângere.**

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø exterior D	43 mm
Lungime activă dimensiune A	92 mm
Gama de prindere	0,5 - 13 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Suport	BT 40
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	AD
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 20 μm
Moment de strângere maxim $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă