

Garant**Mandrină scurtă Forma AD, BT 40, Gama de prindere: 1-16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303171 1-16 |
| GTIN | 4045197937964 |
| Clasa articolului | 31B |

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Design subțire.**
- **Transfer precis al lichidului de răcire la scule cu RI.**
- **Cupluri optime pe sculă.**

Cu răcire interioară până la max. 50 bari.

Livrare:

Inclusiv cu **cheie de strângere.**

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---|------------|
| Gama de prindere | 1 - 16 mm |
| Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220 | TX25 |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 95 mm |
| Suport | BT 40 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Forma | AD |
| Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 20 μm |
| Moment de strângere maxim $M_{d\ max}$ | ≤ 14 Nm |
| Tip produs | Mandrină scurtă |