

Garant**Mandrină scurtă Forma AD, BT 50, Gama de prindere: 1-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303172 1-16
GTIN	4045197937971
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Design subțire.**
- **Transfer precis al lichidului de răcire la scule cu RI.**
- **Cupluri optime pe sculă.**

Cu răcire interioară până la max. 50 bari.

Livrare:

Inclusiv cu **cheie de strângere.**

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Gama de prindere	1 - 16 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Ø exterior D	50 mm
Lungime activă dimensiune A	106 mm
Suport	BT 50
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	AD
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 20 μm
Moment de strângere maxim $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă