

**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 4822****Date comandă**

Numărul de comandă	919870 4822
GTIN	4017976048222
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată din oțel, **tăvi impermeabile la ulei**. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile. **Tăvi impermeabile la ulei** cu margine înaltă de **40 mm**.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere**.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Materialul roții	TPE
Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Tip	4822
Ø roții	200 mm

Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Înălțime platformă de încărcare inferioară	248 mm
Greutate	47 kg
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Lățime	1171 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	870 mm
Capacitate portantă maximă	400 kg
Înălțime	910 mm
Standard	EN 1757-3
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Adâncime	700 mm
Tip produs	Mese mobile