

Garant**LOMU 090408 TR-M, HB9520, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOMU090408 TR-M

Tip: ST900

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z : 0,11 mm**Descriere tehnică**

Avans f_z	0,11 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOMU090408 TR-M
Rază la colț	0,8 mm
Tip	ST900
Categorie	HB9520
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	165 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	105 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	95 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		