

**Garant****LOEU 090408 TR-M, HB735, Tip: UNI**

## Date comandă

Numărul de comandă	215996 UNI
GTIN	4045197938169
Clasa articolului	21A

## Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4,5 \text{ mm}$ 

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOEU090408 TR-M

Tip: UNI

Rază la colț: 0,8 mm

## Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOEU090408 TR-M
Tip	UNI
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	175 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	145 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	45 m/min	S
GG(G)	recomandat	220 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		