

**Garant**
**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 28/2mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	212807 28/2
GTIN	4045197939036
Clasa articolului	210

**Descriere**
**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

**Descriere tehnică**

Ø tăişului $D_c$	28 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	1 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	95 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	44 mm
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	13,43 mm
Răcire interioară	da
Ø $D_3$	16 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	54 mm
Unghi de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	2,56 grad
Ø cozii $D_s$ h6	25 mm

Lungime activă L <sub>1</sub>	39 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Număr de dinți Z	2
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	16 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP