

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 25/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Lungimea totală L_{ges}	95 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	10,43 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	48 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	3,29 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Număr de dinți Z	2
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	38 mm
\varnothing tăișului D_c	25 mm
\varnothing cozii D_s h6	25 mm

Răcire interioară	da
Ø D ₃	13 mm
Lungime activă L ₁	39 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	16 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 Țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2