

**Garant**
**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 25/2mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Clasa articolului	210

**Descriere**
**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

**Descriere tehnică**

Frezare circulară a găurii $a_p$	1 mm
Ø tăișului $D_c$	25 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	3,29 grad
Ø $D_1$ h6	12,5 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	38 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală $L_{ges}$	36 mm
Ø $D_3$	13 mm

Filet de prindere M	M12
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Răcire interioară	da
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP