

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 30/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212809 30/3
GTIN	4045197939166
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Ø D ₂	29 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	2,23 grad
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	15,43 mm
Număr de dinți Z	3
Ø D ₁ h6	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Frezare circulară a găurii a _p	1 mm
Lungimea totală L _{ges}	47 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	58 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
\varnothing tăișului D_c	30 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Filet de prindere M	M16
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP