

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 30/2mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 212813 30/2 |
| GTIN | 4045197939227 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

| | |
|---|------------|
| Ø tăişului D_c | 30 mm |
| Lungime activă L_1 | 40 mm |
| Ø cozii D_s h6 | 32 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | XDM.120516 |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{min} | 44 mm |
| Frezare circulară a găurii a_p | 1,5 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Răcire interioară | da |
| Lungime de aşezare cu înclinație α_{max} | 10,34 mm |
| Unghi de aşezare cu înclinație α_{max} | 4,42 grad |
| Lungimea totală L_{ges} | 100 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$ | 58 mm |
| $\varnothing D_3$ | 14 mm |
| Serie | Power Q |
| Unghi de reglare κ | 11 grad |
| Tip de coadă | Coadă Weldon |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging) |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară |
| Strategie de aşchiere | HPC |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză de copiere |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |