

Garant

GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 80/6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	144 mm
Ø orificiu prindere	32 mm
Ø tăișului D _c	80 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	60,34 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,76 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Număr de dinți Z	6
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	158 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	11 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0