

**Garant**

**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 63/5mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	212817 63/5
GTIN	4045197939388
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	1,06 grad
Ø D <sub>3</sub>	47 mm
Număr de dinți Z	5
Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	1,5 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516

Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Ø tăişului $D_c$	63 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	110 mm
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	43,34 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	124 mm
Răcire interioară	da
Serie	Power Q
Unghi de reglare $\kappa$	11 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP