

Garant

GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 50/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	212817 50/4
GTIN	4045197939357
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	30,34 mm
Răcire interioară	da
Ø tăişului D_c	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Ø D_3	34 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	84 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,51 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Număr de dinți Z	4
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	11 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0