

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 52/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212817 52/4
GTIN	4045197939371
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	32,34 mm
Ø tăişului $D_c$	52 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	1,42 grad
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	102 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	88 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
$\varnothing$ orificiu prindere	22 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	1,5 mm
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	40 mm
Răcire interioară	da
Serie	Power Q
Unghi de reglare $\kappa$	11 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0