

Garant

GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 66/5mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	116 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	46,34 mm
Număr de dinți Z	5
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516

Ø tăişului D_c	66 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	130 mm
Ø D_3	50 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,99 grad
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	11 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP