

Garant**APMX 16..12 PDER, HB7635, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	215749 INOX
GTIN	4045197938947
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,15 mm
Tip	INOX
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMX 16..12 PDER
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	5,76 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	500 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	350 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	230 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	35 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		