

Garant
GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă, Coadă Weldon, Ø D / Zeff: 32/3mm

Date comandă

Numărul de comandă	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Clasa articolului	210

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.U0904..
Ø cozii D _s h6	32 mm
Ø tăişului D _c	32 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	47 mm
Lungime activă L ₁	69 mm
Număr efectiv de tăişuri Z _{ef}	3
Lungimea totală L _{ges}	131 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Număr plăcuțe amovibile	18
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da

Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP