

Garant**GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă pas îngust, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 40/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215968 40/6
GTIN	4045197940049
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile aranjate tangențial.

Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de tăiere.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8 IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.U0904..
Ø orificiu prindere	16 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	6

Ø tăişului D _c	40 mm
Serie	Power Tang
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm

211750 1,2