

**Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Tip: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	216625 4
GTIN	4045197940162
Clasa articolului	220

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	SP..060304
Ø D	4 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	28 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	80 mm
Ø maxim de teșire D <sub>max</sub>	10 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	1
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	12 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cap de frezat

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm

211750 1,2