

**Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Tip: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	216625 11
GTIN	4045197940179
Clasa articolului	220

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
$\varnothing$ cozii $D_s$ h6	12 mm
$\varnothing$ maxim de teșire $D_{max}$	20 mm
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	SP..060304
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime activă $L_1$	32 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cap de frezat

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm

211750 1,2