

**Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	216625 12
GTIN	4045197940186
Clasa articolului	220

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø maxim de teșire D_{max}	23,7 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SP..09T308
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Ø D	12 mm
Număr de dinți Z	1
Lungime activă L_1	37 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm

211750 3,0