

**Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Tip: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	216625 16
GTIN	4045197940193
Clasa articolului	220

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	100 mm
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	SP..09T308
Lungime activă $L_1$	32 mm
$\varnothing D$	16 mm
$\varnothing$ maxim de teșire $D_{max}$	28,8 mm
$\varnothing$ cozii $D_s$ h6	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cap de frezat

**Accesorii**

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0  
Nm

---

211750 3,0