

Recipient pentru așchii cu fund dublu din tablă perforată, Volumul compartimentului: 300l



Date comandă

Numărul de comandă	919930 300
GTIN	2050001936745
Clasa articolului	94B

Descriere

Execuție:

Recipientul impermeabil la ulei și apă este dotat cu un **panou perforat pe toată baza** și un robinet de golire de 1 inch. Este recomandat **în special pentru colectarea și separarea lichidelor și substanțelor solide.**

Recipientul cu grosimea peretelui de 3 mm poate fi înclinat comod, cu cablu, de pe scaunul stivuitorului.

Cadrul de bază este dotat cu buzunare pentru dinții furcii stivuitorului.

Siguranță împotriva alunecării accidentale, tabla tăvii este prevăzută la margine cu profil circular.

Culoare:

La alegere **vopsite** albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roșu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri șoarece RAL 7005.

Descriere tehnică

Sudat etanș la ulei	da
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D	60 mm
Lungime	1440 mm

Echipare cu panou perforat	Fund dublu din tablă perforată
Înălțimea muchiilor jgheabului	395 mm
Distanță între buzunarele pentru stivuitoare B	10 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	60 mm
Cablu	da
Mecanism de basculare	Cablu
Volumul compartimentului	300 l
Cu buzunare pentru stivuitoare	da
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	200 mm
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire fără sită
Lățime	680 mm
Greutate	112 kg
Înălțime	580 mm
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea A	200 mm
Capacitate portantă	750 kg
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tip produs	Recipient basculant

Accesorii

Set de roți necesar recipientelor pentru șpan și celor basculante, poliamidă, 4 buc. Capacitate portantă/roată 450 kg

919970 450