

**Transpaletă, Lungime furcă: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	919910 800
GTIN	4017976021188
Clasa articolului	96D

Descriere**Execuție:**

Cadru și furci metalice rezistente la torsiune. Mâner stabil din țevă de oțel cu lăgăruire pentru ridicare, prin oscilație repetată. Role de furcă Single Nylon Ø 80x93 mm.

Culoare:

Galben **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Greutate	66 kg
Ø rolelor de furcă	80x93 mm
Cântar	nu
Materialul rolelor de ghidaj	Cauciuc masiv elastic
Capacitate de portanță	2500 kg
Materialul rolelor de furcă	Nylon Single fără amprentă
Lățime furcă	160 mm
Lățime	540 mm

Lungime furcă	800 mm
Lungime	1190 mm
Interval cursă	85 - 200 mm
Ø rolelor de ghidaj	200×50 mm
Culoarea	galben
Tip produs	Transpaleți