

Recipient basculant cu înălțime constructivă redusă, vopsit, Volumul compartimentului: 500l



Date comandă

Numărul de comandă	919955 500
GTIN	2050001937445
Clasa articolului	94B

Descriere

Execuție:

Recipient basculant **pentru substanțe solide** cu **înălțime constructivă redusă** și unghi de basculare avantajos. Permite bascularea la orice înălțime cu ajutorul cablului.

Tabla tăvii este prevăzută la margine cu profil circular și cu un cadru de bază stabil cu buzunare pentru stivuior. Siguranța împiedică alunecarea și răsturnarea accidentală.

Dimensiunile interioare ale buzunarelor interioare $A \times D = 200 \times 60$ mm.

Culoare:

La alegere **vopsite** albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roșu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri șoarece RAL 7005.

Descriere tehnică

Capacitate portantă	1000 kg
Înălțime	680 mm
Lungime	1440 mm
Greutate	111 kg

Distanță între buzunarele pentru stivuitoare B	150 mm
Lățime	780 mm
Domeniu de utilizare	pentru substanțe solide
Volumul compartimentului	500 l
Înălțimea muchiilor jgheabului	495 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tip produs	Recipient basculant

Accesorii

Set de roți necesar recipientelor pentru șpan și celor basculante, poliamidă, 4 buc. Capacitate portantă/roată 450 kg

919970 450