

Recipient pentru așchii cu fund dublu din tablă perforată, Volumul compartimentului: 500l



Date comandă

Numărul de comandă	919930 500
GTIN	2050001936752
Clasa articolului	94B

Descriere

Execuție:

Recipientul impermeabil la ulei și apă este dotat cu un **panou perforat pe toată baza** și un robinet de golire de 1 inch. Este recomandat **în special pentru colectarea și separarea lichidelor și substanțelor solide.**

Recipientul cu grosimea peretelui de 3 mm poate fi înclinat comod, cu cablu, de pe scaunul stivuitorului.

Cadrul de bază este dotat cu buzunare pentru dinții furcii stivuitorului.

Siguranță împotriva alunecării accidentale, tabla tăvii este prevăzută la margine cu profil circular.

Culoare:

La alegere **vopsite** albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roșu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri șoarece RAL 7005.

Descriere tehnică

Volumul compartimentului	500 l
Greutate	130 kg
Lungime	1440 mm

Cablu	da
Distanță între buzunarele pentru stivuator B	150 mm
Înălțimea muchiilor jgheabului	495 mm
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire fără sită
Buzunare pentru stivuator Dimensiunea D	60 mm
Echipare cu panou perforat	Fund dublu din tablă perforată
Capacitate portantă	1000 kg
Înălțime	680 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	60 mm
Mecanism de basculare	Cablu
Sudat etanș la ulei	da
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	200 mm
Buzunare pentru stivuator Dimensiunea A	200 mm
Cu buzunare pentru stivuator	da
Lățime	780 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tip produs	Recipient basculant

Accesorii

Set de roți necesar recipientelor pentru șpan și celor basculante, poliamidă, 4 buc. Capacitate portantă/roată 450 kg

919970 450