

Garant**Alezor NPT 01:16, NPT: 1/4****Date comandă**

Numărul de comandă	162650 1/4
GTIN	4045197940858
Clasa articolului	110

Descriere**Execuție:**

Pentru alezarea găurilor conice sau în trepte neîntrerupte prelucrate anterior. Nerecomandat pentru găuri cilindrice.

Descriere tehnică

Ø D ₂ mare	12 mm
Lungimea tăișului L _c	27 mm
Ø D ₃ mic	10,3 mm
Număr de dinți Z	6
Lungimea totală L	80 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Ø cozii D _s	11 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Raportul conului	1:16
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă

Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		