



## Cărucior cu cupă basculantă RAL 5007 cu robinet de golire, Volumul compartimentului: 250l



### Date comandă

Numărul de comandă	919920 250
GTIN	4017976147017
Clasa articolului	96D

### Descriere

#### Execuție:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenți.

Marginea superioară a cuvei are muchiile îndoite de 2 ori.

Cadru construit cu locașuri pentru stivuitor, tablă de așezare a cuvei și protecție împotriva răsturnării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

#### Igeltex:

Robinet de golire

cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

Procesul de răsturnare este activat manual.

Pentru golirea cu stivuitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

#### Standard:

**EN 1757-3**

#### Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

### Descriere tehnică

Distanță între buzunarele pentru stivuitor B	203 mm
--	--------

Ø roții	200 mm
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	194 mm
Înălțime	780 mm
Lungime	1359 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Dimensiune ladă lungime	1200 mm
Sudat etanș la ulei	da
Dimensiune ladă înălțime	413 mm
Volumul compartimentului	250 l
Greutate	70 kg
Dimensiune ladă lățime	652 mm
Cablu	nu
Cu buzunare pentru stivuitoare	da
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire cu sită
Siguranță la basculare	da
Înălțime muchii jgheab cu role	780 mm
Mecanism de basculare	Manual
Lățime	713 mm
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea A	194 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	72 mm
Capacitate portantă	750 kg
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea D	72 mm
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea B	603 mm
Număr roți	4
Număr de roți fixe fără frână	2
Materialul roții	TPE
Culoarea	Albastru brilliant RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Tip produs	Recipient basculant

