

Recipient basculant cu înălțime constructivă redusă, vopsit, Volumul compartimentului: 750l



Date comandă

Numărul de comandă	919955 750
GTIN	2050001937452
Clasa articolului	94B

Descriere

Execuție:

Recipient basculant **pentru substanțe solide** cu **înălțime constructivă redusă** și unghi de basculare avantajos. Permite bascularea la orice înălțime cu ajutorul cablului.

Tabla tăvii este prevăzută la margine cu profil circular și cu un cadru de bază stabil cu buzunare pentru stivuior. Siguranța împiedică alunecarea și răsturnarea accidentală.

Dimensiunile interioare ale buzunarelor interioare $A \times D = 200 \times 60$ mm.

Culoare:

La alegere **vopsite** albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roșu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri șoarece RAL 7005.

Descriere tehnică

Lățime	1280 mm
Domeniu de utilizare	pentru substanțe solide
Distanță între buzunarele pentru stivuior B	495 mm
Volumul compartimentului	750 l

Capacitate portantă	1000 kg
Înălțime	680 mm
Greutate	139 kg
Lungime	1440 mm
Înălțimea muchiilor jgheabului	495 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tip produs	Recipient basculant

Accesorii

Set de roți necesar recipientelor pentru șpan și celor basculante, poliamidă, 4 buc. Capacitate portantă/roată 450 kg

919970 450