



Cărucior cu cupă basculantă RAL 5007 cu robinet de golire, Volumul compartimentului: 450l



Date comandă

Numărul de comandă	919920 450
GTIN	4017976147024
Clasa articolului	96D

Descriere

Execuție:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenți.

Marginea superioară a cuvei are muchii îndoite de 2 ori.

Cadru construit cu locașuri pentru stivuiitor, tablă de așezare a cuvei și protecție împotriva răsturnării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

Igeltex:

Robinet de golire

cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

Procesul de răsturnare este activat manual.

Pentru golirea cu stivuiitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Distanță între buzunarele pentru stivuitor B	203 mm
Lungime	1374 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D	72 mm
Capacitate portantă	750 kg
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea B	603 mm
Dimensiune ladă lățime	669 mm
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire cu sită
Înălțime muchii jgheab cu role	733 mm
Materialul roții	TPE
Cablu	nu
Volumul compartimentului	450 l
Înălțime	1072 mm
Dimensiune ladă înălțime	708 mm
Lățime	730 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Sudat etanș la ulei	da
Siguranță la basculare	da
Număr roți	4
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A	194 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	72 mm
Cu buzunare pentru stivuitor	da
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	194 mm
Greutate	83 kg
Dimensiune ladă lungime	1214 mm
Ø roții	200 mm
Mecanism de basculare	Manual
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Culoarea	Albastru brilliant RAL 5007
Standard	EN 1757-3

Tip produs

Recipient basculant